



Cilinderschroef met binnenzeskant ISO 4762 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M3X30

Artikelnummer 07027.030.030

Merk -

UBB 500650814949

UNSPSC 31162400

EAN 8717077295957

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	30 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	912
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NF	E25-125
NEN	1241
BS	4168-1

Technische specificatie

b	18
d-D	M3
dk(max.)	5.5
Voldraad als $L \leq$	20
k (max.)	3
L (mm)	30
s	2.5

Technische tekening

