



Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop en tapgeleiding DIN 6912 Staal Blank 08.8 M8X12

Artikelnummer 07030.080.012

Merk -

UBB 952351907821

UNSPSC 31161605

EAN 8715492053268

PKG. van 200 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter M8

Lengte 12 mm

Klasse 08.8

Aandraaivoorziening Binnenzeskant

Kopsoort Lage cilinderkop

Materiaalsoort Staal

Draadrichting Rechts

OppervlaktebedekkingBlank

Draadsoort Metrische
schroefdraad

Info De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8

Standaarden

DIN 6912

en 10.9 → 010.9
 en 12.9 → 012.9. Bij
 de roestvaststalen
 schroeven wordt
 dit aangeduid door
 alleen de staalsoort
 te vermelden en de
 sterkteklasse (bijv.
 70) weg te laten
 in de merktekens.
 Dus A2-70 → A2. De
 oude en nieuwe
 aanduidingen
 kunnen nog enige
 tijd naast elkaar
 blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	22
d-D	M8
dh	4
dk	13
Voldraad als $L \leq$	30
k	5
L (mm)	12
P	1.25
s	6

Technische tekening

