



Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop en tapgeleiding DIN 6912 Staal Blank 08.8 M10X60

Artikelnummer	07030.100.060
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	950351400292
-----	--------------

UNSPSC	31161605
--------	----------

EAN	8715492053534
-----	---------------

PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen
--------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M10
----------	-----

Lengte	60 mm
--------	-------

Klasse	08.8
--------	------

Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
---------------------	---------------

Kopsoort	Lage cilinderkop
----------	------------------

Materiaalsoort	Staal
----------------	-------

Draadrichting	Rechts
---------------	--------

Oppervlaktebedekking	Blank
----------------------	-------

Draadsoort	Metrische schroefdraad
------------	------------------------

Info	De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8
------	---

Standaarden

DIN	6912
-----	------

en 10.9 → 010.9
 en 12.9 → 012.9. Bij
 de roestvaststalen
 schroeven wordt
 dit aangeduid door
 alleen de staalsoort
 te vermelden en de
 sterkteklasse (bijv.
 70) weg te laten
 in de merktekens.
 Dus A2-70 → A2. De
 oude en nieuwe
 aanduidingen
 kunnen nog enige
 tijd naast elkaar
 blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
dh	5
dk	16
Voldraad als $L \leq$	35
k	6.5
L (mm)	60
P	1.5
s	8

Technische tekening

