



Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop en tapgeleiding DIN 6912 Staal Blank 08.8 M16X60

Artikelnummer 07030.160.060

Merk -

UBB 953351837117

UNSPSC 31161605

EAN 8715492053848

PKG. van 50 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter M16

Lengte 60 mm

Klasse 08.8

Aandraaivoorziening Binnenzeskant

Kopsoort Lage cilinderkop

Materiaalsoort Staal

Draadrichting Rechts

OppervlaktebedekkingBlank

Draadsoort Metrische
schroefdraad

Info De ongunstige
kopgeometrie
beperkt de
belastbaarheid
van deze
schroeven. Indien
stalen schroeven
(bijv. 8.8 /
10.9 / 12.9) met
een beperkte
belastbaarheid
moeten zijn voorzien
van een markering
zal de sterkteklasse
voorafgegaan
worden door een
'0'. Dus 8.8 → 08.8

Standaarden

DIN 6912

en 10.9 → 010.9
 en 12.9 → 012.9. Bij
 de roestvaststalen
 schroeven wordt
 dit aangeduid door
 alleen de staalsoort
 te vermelden en de
 sterkteklasse (bijv.
 70) weg te laten
 in de merktekens.
 Dus A2-70 → A2. De
 oude en nieuwe
 aanduidingen
 kunnen nog enige
 tijd naast elkaar
 blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
dh	8
dk	24
Voldraad als $L \leq$	50
k	10
L (mm)	60
P	2
s	14

Technische tekening

