



Cilinderschroef met binnenzeskant MF/MEF DIN 912 Staal Blank 12.9 M8X1,00X25

Artikelnummer	07040.080.025
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	952351306065
-----	--------------

UNSPSC	31161605
--------	----------

EAN	8715492054203
-----	---------------

PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen
--------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	25 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

OppervlaktebedekkingBlank

Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
------------	-----------------------------

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	912
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
BS	4168-1
ISO	12474

Technische specificatie

b	28
d-D	M8
dk(max.)	13
Voldraad als L ≤	35

Technische tekening

k (max.)	8
L (mm)	25
P	1
S	6

