



Cilinderschroef met binnenzeskant MF/MEF DIN 912 Staal Blank 12.9 M8X1,00X30

Artikelnummer 07040.080.030

Merk -

UBB 952351306149

UNSPSC 31161605

EAN 8715492054210

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	30 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

OppervlaktebedekkingBlank

Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
------------	-----------------------------

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	12474
NF	E25-125
BS	4168-1
DIN	912
ASME	B18.3.1M
NEN	1241

Technische specificatie

b	28
d-D	M8
dk(max.)	13
Voldraad als L ≤	35

Technische tekening

k (max.)	8
L (mm)	30
P	1
s	6

