



Cilinderschroef met binnenzeskant MF/MEF DIN 912 Staal Blank 12.9 M8X1,00X35

Artikelnummer 07040.080.035

Merk -

UBB 952351306222

UNSPSC 31161605

EAN 8715492054227

PKG. van 100 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	35 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Info Waarschuwing: bij
het elektrolytisch
behandelen van
deze producten
bestaat er
gevaar voor het
optreden van
waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	12474
DIN	912
NEN	1241
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1

Technische specificatie

b	28
d-D	M8
dk(max.)	13
Voldraad als L ≤	35

Technische tekening

k (max.)	8
L (mm)	35
P	1
s	6

