



Cilinderschroef met binnenzeskant MF/MEF DIN 912 Staal Blank 12.9 M8X1,00X50

Artikelnummer	07040.080.050
Merk	-
UBB	952351306552
UNSPSC	31161605
EAN	8715492054258
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	50 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NEN	1241
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
ISO	12474
NF	E25-125
DIN	912

Technische specificatie

b	28
d-D	M8
dk(max.)	13
Voldraad als L ≤	35

Technische tekening

k (max.)	8
L (mm)	50
P	1
s	6

FABORY

