



Cilinderschroef met binnenzeskant MF/MEF DIN 912 Staal Blank 12.9 M10X1,25X30

Artikelnummer 07040.100.030

Merk -

UBB 952351306719

UNSPSC 31161605

EAN 8715492054319

PKG. van 50 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	30 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Info Waarschuwing: bij
het elektrolytisch
behandelen van
deze producten
bestaat er
gevaar voor het
optreden van
waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	12474
NEN	1241
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
DIN	912
NF	E25-125

Technische specificatie

b	32
d-D	M10
dk(max.)	16
Voldraad als L ≤	40

Technische tekening

k (max.)	10
L (mm)	30
P	1.25
s	8

