



## Cilinderschroef met binnenzeskant MF/MEF DIN 912 Staal Blank 12.9 M10X1,25X40

Artikelnummer 07040.100.040

Merk -

UBB 952351306974

UNSPSC 31161605

EAN 8715492054333

PKG. van 50 Alleen volledige  
verpakkingen

### Technische parameters

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Diameter             | M10                            |
| Lengte               | 40 mm                          |
| Klasse               | 12.9                           |
| Aandraaivoorziening  | Binnenzeskant                  |
| Kopsoort             | Cilinderkop                    |
| Materiaalsoort       | Staal                          |
| Draadrichting        | Rechts                         |
| Oppervlaktebedekking | Blank                          |
| Draadsoort           | Metrisch fijne<br>schroefdraad |

Info Waarschuwing: bij  
het elektrolytisch  
behandelen van  
deze producten  
bestaat er  
gevaar voor het  
optreden van  
waterstofbrosheid.

### Standaarden

|      |          |
|------|----------|
| NEN  | 1241     |
| ISO  | 12474    |
| BS   | 4168-1   |
| DIN  | 912      |
| ASME | B18.3.1M |
| NF   | E25-125  |

### Technische specificatie

|                  |     |
|------------------|-----|
| b                | 32  |
| d-D              | M10 |
| dk(max.)         | 16  |
| Voldraad als L ≤ | 40  |

### Technische tekening

|          |      |
|----------|------|
| k (max.) | 10   |
| L (mm)   | 40   |
| P        | 1.25 |
| s        | 8    |

