



Cilinderschroef met binnenzeskant MF/MEF DIN 912 Staal Blank 12.9 M10X1,25X50

Artikelnummer 07040.100.050

Merk -

UBB 952351307055

UNSPSC 31161605

EAN 8715492054357

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	50 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ASME	B18.3.1M
DIN	912
NEN	1241
ISO	12474
NF	E25-125
BS	4168-1

Technische specificatie

b	32
d-D	M10
dk(max.)	16
Voldraad als L ≤	40

Technische tekening

k (max.)	10
L (mm)	50
P	1.25
s	8

