



Cilinderschroef met binnenzeskant MF/MEF DIN 912 Staal Blank 12.9 M10X1,25X55

Artikelnummer 07040.100.055

Merk -

UBB 952351685237

UNSPSC 31161605

EAN 8715492054364

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	55 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

OppervlaktebedekkingBlank

Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
------------	-----------------------------

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	12474
NF	E25-125
BS	4168-1
DIN	912
ASME	B18.3.1M
NEN	1241

Technische specificatie

b	32
d-D	M10
dk(max.)	16
Voldraad als L ≤	40

Technische tekening

k (max.)	10
L (mm)	55
P	1.25
s	8

