



Cilinderschroef met binnenzeskant MF/MEF DIN 912 Staal Blank 12.9 M10X1,25X90

Artikelnummer	07040.100.090
Merk	-
UBB	952351685492
UNSPSC	31161605
EAN	8715492054425
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	90 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NF	E25-125
ISO	12474
NEN	1241
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
DIN	912

Technische specificatie

b	32
d-D	M10
dk(max.)	16
Voldraad als L ≤	40

Technische tekening

k (max.)	10
L (mm)	90
P	1.25
s	8

