



Cilinderschroef met binnenzeskant MF/MEF DIN 912 Staal Blank 12.9 M10X1,25X100

Artikelnummer 07040.100.100

Merk -

UBB 952351311909

UNSPSC 31161605

EAN 8715492054432

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	100 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

OppervlaktebedekkingBlank

Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
------------	-----------------------------

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

BS	4168-1
NF	E25-125
DIN	912
ISO	12474
ASME	B18.3.1M
NEN	1241

Technische specificatie

b	32
d-D	M10
dk(max.)	16
Voldraad als L ≤	40

Technische tekening

k (max.)	10
L (mm)	100
P	1.25
s	8

