



Cilinderschroef met binnenzeskant MF/MEF DIN 912 Staal Blank 12.9 M12X1,50X50

Artikelnummer 07040.120.050

Merk -

UBB 952351307626

UNSPSC 31161605

EAN 8715492054500

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	50 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

OppervlaktebedekkingBlank

Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
------------	-----------------------------

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

BS	4168-1
NEN	1241
ISO	12474
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
DIN	912

Technische specificatie

b	36
d-D	M12
dk(max.)	18
Voldraad als L ≤	50

Technische tekening

k (max.)	12
L (mm)	50
P	1.5
s	10

