



Cilinderschroef met binnenzeskant MF/MEF DIN 912 Staal Blank 12.9 M12X1,50X55

Artikelnummer 07040.120.055

Merk -

UBB 952351685567

UNSPSC 31161605

EAN 8715492054517

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	55 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ASME	B18.3.1M
NEN	1241
ISO	12474
NF	E25-125
BS	4168-1
DIN	912

Technische specificatie

b	36
d-D	M12
dk(max.)	18
Voldraad als L ≤	50

Technische tekening

k (max.)	12
L (mm)	55
P	1.5
s	10

