



## Cilinderschroef met binnenzeskant MF/MEF DIN 912 Staal Blank 12.9 M12X1,50X80

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 07040.120.080                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 952351685724                  |
| UNSPSC        | 31161605                      |
| EAN           | 8715492054548                 |
| PKG. van 10   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Diameter             | M12                         |
| Lengte               | 80 mm                       |
| Klasse               | 12.9                        |
| Aandraaivoorziening  | Binnenzeskant               |
| Kopsoort             | Cilinderkop                 |
| Materiaalsoort       | Staal                       |
| Draadrichting        | Rechts                      |
| Oppervlaktebedekking | Blank                       |
| Draadsoort           | Metrisch fijne schroefdraad |

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

### Standaarden

|      |          |
|------|----------|
| NF   | E25-125  |
| ASME | B18.3.1M |
| BS   | 4168-1   |
| ISO  | 12474    |
| DIN  | 912      |
| NEN  | 1241     |

### Technische specificatie

|                  |     |
|------------------|-----|
| b                | 36  |
| d-D              | M12 |
| dk(max.)         | 18  |
| Voldraad als L ≤ | 50  |

### Technische tekening

|          |     |
|----------|-----|
| k (max.) | 12  |
| L (mm)   | 80  |
| P        | 1.5 |
| s        | 10  |

