



Cilinderschroef met binnenzeskant MF/MEF DIN 912 Staal Blank 12.9 M14X1,50X50

Artikelnummer 07040.140.050

Merk -

UBB 952351312329

UNSPSC 31161605

EAN 8715492054609

PKG. van 10 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	50 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

OppervlaktebedekkingBlank

Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
------------	--------------------------------

Info Waarschuwing: bij
het elektrolytisch
behandelen van
deze producten
bestaat er
gevaar voor het
optreden van
waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	912
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
BS	4168-1
NF	E25-125
ISO	12474

Technische specificatie

b	40
d-D	M14
dk(max.)	21
Voldraad als L ≤	55

Technische tekening

k (max.)	14
L (mm)	50
P	1.5
s	12

