



Cilinderschroef met binnenzeskant MF/MEF DIN 912 Staal Blank 12.9 M14X1,50X80

Artikelnummer	07040.140.080
Merk	-
UBB	953351189642
UNSPSC	31161605
EAN	8715492054623
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	80 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NF	E25-125
ISO	12474
NEN	1241
BS	4168-1
DIN	912
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	40
d-D	M14
dk(max.)	21
Voldraad als L ≤	55

Technische tekening

k (max.)	14
L (mm)	80
P	1.5
s	12

