



Cilinderschroef met binnenzeskant MF/MEF DIN 912 Staal Blank 12.9 M16X1,50X50

Artikelnummer	07040.160.050
Merk	-
UBB	952351312576
UNSPSC	31161605
EAN	8715492054685
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	50 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NF	E25-125
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
DIN	912
ISO	12474

Technische specificatie

b	44
d-D	M16
dk(max.)	24
Voldraad als L ≤	60

Technische tekening

k (max.)	16
L (mm)	50
P	1.5
S	14

