



Cilinderschroef met binnenzeskant MF/MEF DIN 912 Staal Blank 12.9 M16X1,50X60

Artikelnummer	07040.160.060
Merk	-
UBB	952351307881
UNSPSC	31161605
EAN	8715492054708
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	60 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NEN	1241
ISO	12474
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
BS	4168-1
DIN	912

Technische specificatie

b	44
d-D	M16
dk(max.)	24
Voldraad als L ≤	60

Technische tekening

k (max.)	16
L (mm)	60
P	1.5
S	14

