



Cilinderschroef met binnenzeskant MF/MEF DIN 912 Staal Blank 12.9 M16X1,50X90

Artikelnummer 07040.160.090

Merk -

UBB 952351312659

UNSPSC 31161605

EAN 8715492054739

PKG. van 5 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	90 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NEN	1241
DIN	912
ISO	12474
NF	E25-125
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	44
d-D	M16
dk(max.)	24
Voldraad als L ≤	60

Technische tekening

k (max.)	16
L (mm)	90
P	1.5
S	14

