



Cilinderschroef met binnenzeskant MEF DIN 912 Staal Blank 12.9 M10X1,00X30

Artikelnummer	07041.100.030
Merk	-
UBB	953351739446
UNSPSC	31161605
EAN	8715492054968
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	30 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
ISO	12474
NF	E25-125
DIN	912

Technische specificatie

b	32
d-D	M10
dk(max.)	16
Voldraad als L ≤	40

Technische tekening

k (max.)	10
L (mm)	30
P	1
s	8

