



Cilinderschroef met binnenzeskant MEF DIN 912 Staal Blank 12.9 M10X1,00X35

Artikelnummer	07041.100.035
Merk	-
UBB	952351312733
UNSPSC	31161605
EAN	8715492054975
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	35 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

OppervlaktebedekkingBlank

Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad
------------	-----------------------------------

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NEN	1241
ASME	B18.3.1M
ISO	12474
NF	E25-125
DIN	912
BS	4168-1

Technische specificatie

b	32
d-D	M10
dk(max.)	16
Voldraad als L ≤	40

Technische tekening

k (max.)	10
L (mm)	35
P	1
s	8

