



Cilinderschroef met binnenzeskant MEF DIN 912 Staal Blank 12.9 M10X1,00X50

Artikelnummer	07041.100.050
Merk	-
UBB	953351739511
UNSPSC	31161605
EAN	8715492055002
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	50 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NF	E25-125
DIN	912
ISO	12474
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
BS	4168-1

Technische specificatie

b	32
d-D	M10
dk(max.)	16
Voldraad als L ≤	40

Technische tekening

k (max.)	10
L (mm)	50
P	1
s	8

FABORY

