



Cilinderschroef met binnenzeskant MEF DIN 912 Staal Blank 12.9 M12X1,25X45

Artikelnummer	07041.120.045
Merk	-
UBB	954351396880
UNSPSC	31161605
EAN	8715492055101
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	45 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NEN	1241
NF	E25-125
BS	4168-1
ISO	12474
DIN	912
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	36
d-D	M12
dk(max.)	18
Voldraad als L ≤	50

Technische tekening

k (max.)	12
L (mm)	45
P	1.25
s	10

