



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 8.8 M4X30

Artikelnummer	07070.040.030
Merk	-
UBB	950351421652
UNSPSC	31161605
EAN	8715492060716
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	30 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.3.1M
DIN	≈912
BS	≈4168-1
NF	≈E25-125
ISO	≈4762
NEN	≈1241

Technische specificatie

d-D	M4
dk(max.)	7
k (max.)	4
L (mm)	30
P	0.7
s	3

Technische tekening

