



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 8.8 M5X30

Artikelnummer	07070.050.030
Merk	-
UBB	950351421991
UNSPSC	31161605
EAN	8715492060778
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	30 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	≈912
NEN	≈1241
NF	≈E25-125
ASME	≈B18.3.1M
ISO	≈4762
BS	≈4168-1

Technische specificatie

d-D	M5
dk(max.)	8.5
k (max.)	5
L (mm)	30
P	0.8
s	4

Technische tekening

