



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 8.8 M5X40

Artikelnummer	07070.050.040
Merk	-
UBB	950351422155
UNSPSC	31161605
EAN	8715492060792
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.3.1M
BS	≈4168-1
NF	≈E25-125
ISO	≈4762
NEN	≈1241
DIN	≈912

Technische specificatie

d-D	M5
dk(max.)	8.5
k (max.)	5
L (mm)	40
P	0.8
s	4

Technische tekening

