



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 8.8 M5X45

Artikelnummer	07070.050.045
Merk	-
UBB	953351193271
UNSPSC	31161605
EAN	8715492060808
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	45 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.3.1M
ISO	≈4762
BS	≈4168-1
NEN	≈1241
NF	≈E25-125
DIN	≈912

Technische specificatie

d-D	M5
dk(max.)	8.5
k (max.)	5
L (mm)	45
P	0.8
s	4

Technische tekening

