



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 8.8 M5X60

Artikelnummer	07070.050.060
Merk	-
UBB	955351249789
UNSPSC	31161605
EAN	8715493091214
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈4762
DIN	≈912
NF	≈E25-125
NEN	≈1241
ASME	≈B18.3.1M
BS	≈4168-1

Technische specificatie

d-D	M5
dk(max.)	8.5
k (max.)	5
L (mm)	60
P	0.8
s	4

Technische tekening

