



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 8.8 M5X80

Artikelnummer	07070.050.080
Merk	-
UBB	954351944440
UNSPSC	31161605
EAN	8715492060839
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4168-1
ASME	≈B18.3.1M
NEN	≈1241
ISO	≈4762
DIN	≈912
NF	≈E25-125

Technische specificatie

d-D	M5
dk(max.)	8.5
k (max.)	5
L (mm)	80
P	0.8
s	4

Technische tekening

