



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 8.8 M6X45

Artikelnummer	07070.060.045
Merk	-
UBB	952351070836
UNSPSC	31161605
EAN	8715492060877
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	45 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.3.1M
DIN	≈912
NF	≈E25-125
BS	≈4168-1
ISO	≈4762
NEN	≈1241

Technische specificatie

d-D	M6
dk(max.)	10
k (max.)	6
L (mm)	45
P	1
s	5

Technische tekening

