



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 8.8 M6X100

Artikelnummer	07070.060.100
Merk	-
UBB	952351686557
UNSPSC	31161605
EAN	8715492060938
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.3.1M
BS	≈4168-1
DIN	≈912
NF	≈E25-125
ISO	≈4762
NEN	≈1241

Technische specificatie

d-D	M6
dk(max.)	10
k (max.)	6
L (mm)	100
P	1
s	5

Technische tekening

