



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 8.8 M8X50

Artikelnummer	07070.080.050
Merk	-
UBB	950351422726
UNSPSC	31161605
EAN	8715492060976
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4168-1
NF	≈E25-125
NEN	≈1241
ASME	≈B18.3.1M
DIN	≈912
ISO	≈4762

Technische specificatie

d-D	M8
dk(max.)	13
k (max.)	8
L (mm)	50
P	1.25
s	6

Technische tekening

