



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 8.8 M8X100

Artikelnummer	07070.080.100
Merk	-
UBB	954351944853
UNSPSC	31161605
EAN	8715492061041
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4168-1
NEN	≈1241
DIN	≈912
NF	≈E25-125
ISO	≈4762
ASME	≈B18.3.1M

Technische specificatie

d-D	M8
dk(max.)	13
k (max.)	8
L (mm)	100
P	1.25
s	6

Technische tekening

