



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 8.8 M10X50

Artikelnummer	07070.100.050
Merk	-
UBB	950351423146
UNSPSC	31161605
EAN	8715492061072
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-125
DIN	≈912
NEN	≈1241
BS	≈4168-1
ASME	≈B18.3.1M
ISO	≈4762

Technische specificatie

d-D	M10
dk(max.)	16
k (max.)	10
L (mm)	50
P	1.5
s	8

Technische tekening

