



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 8.8 M10X100

Artikelnummer 07070.100.100

Merk -

UBB 953351901467

UNSPSC 31161605

EAN 8715492061140

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.3.1M
BS	≈4168-1
ISO	≈4762
DIN	≈912
NF	≈E25-125
NEN	≈1241

Technische specificatie

d-D	M10
dk(max.)	16
k (max.)	10
L (mm)	100
P	1.5
s	8

Technische tekening

