



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 8.8 M12X60

Artikelnummer	07070.120.060
Merk	-
UBB	950351423633
UNSPSC	31161605
EAN	8715492061195
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈4762
DIN	≈912
NEN	≈1241
ASME	≈B18.3.1M
NF	≈E25-125
BS	≈4168-1

Technische specificatie

d-D	M12
dk(max.)	18
k (max.)	12
L (mm)	60
P	1.75
s	10

Technische tekening

