



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 8.8 M12X70

Artikelnummer	07070.120.070
Merk	-
UBB	952351071255
UNSPSC	31161605
EAN	8715492061201
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	≈1241
DIN	≈912
ASME	≈B18.3.1M
NF	≈E25-125
ISO	≈4762
BS	≈4168-1

Technische specificatie

d-D	M12
dk(max.)	18
k (max.)	12
L (mm)	70
P	1.75
s	10

Technische tekening

