



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 8.8 M12X100

Artikelnummer	07070.120.100
Merk	-
UBB	953351901616
UNSPSC	31161605
EAN	8715492061249
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	≈1241
NF	≈E25-125
ASME	≈B18.3.1M
ISO	≈4762
DIN	≈912
BS	≈4168-1

Technische specificatie

d-D	M12
dk(max.)	18
k (max.)	12
L (mm)	100
P	1.75
s	10

Technische tekening

