



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 8.8 M14X60

Artikelnummer	07070.140.060
Merk	-
UBB	955351250092
UNSPSC	31161605
EAN	8715493091245
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4168-1
DIN	≈912
NEN	≈1241
ISO	≈4762
NF	≈E25-125
ASME	≈B18.3.1M

Technische specificatie

d-D	M14
dk(max.)	21
k (max.)	14
L (mm)	60
P	2
s	12

Technische tekening

