



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M4X30

Artikelnummer 07071.040.030

Merk -

UBB 500500850390

UNSPSC 31161605

EAN 8715494453790

PKG. van 200 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	30 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.3.1M
NF	≈E25-125
ISO	≈4762
NEN	≈1241
DIN	≈912
BS	≈4168-1

Technische specificatie

d-D	M4
dk(max.)	7
k (max.)	4
L (mm)	30
P	0.7
s	3

Technische tekening

