



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M4X40

Artikelnummer 07071.040.040

Merk -

UBB 500500850473

UNSPSC 31161605

EAN 8715494453806

PKG. van 200 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	≈912
ASME	≈B18.3.1M
BS	≈4168-1
NF	≈E25-125
NEN	≈1241
ISO	≈4762

Technische specificatie

d-D	M4
dk(max.)	7
k (max.)	4
L (mm)	40
P	0.7
s	3

Technische tekening

