



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M5X35

Artikelnummer	07071.050.035
Merk	-
UBB	500500850705
UNSPSC	31161605
EAN	8715494453851
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	35 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	≈912
ISO	≈4762
NF	≈E25-125
NEN	≈1241
ASME	≈B18.3.1M
BS	≈4168-1

Technische specificatie

d-D	M5
dk(max.)	8.5
k (max.)	5
L (mm)	35
P	0.8
s	4

Technische tekening

