



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M5X40

Artikelnummer	07071.050.040
Merk	-
UBB	500500850887
UNSPSC	31161605
EAN	8715494453875
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈4762
BS	≈4168-1
NEN	≈1241
DIN	≈912
NF	≈E25-125
ASME	≈B18.3.1M

Technische specificatie

d-D	M5
dk(max.)	8.5
k (max.)	5
L (mm)	40
P	0.8
s	4

Technische tekening

