



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M5X80

Artikelnummer	07071.050.080
Merk	-
UBB	500500823330
UNSPSC	31161605
EAN	8715494453967
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-125
NEN	≈1241
ISO	≈4762
BS	≈4168-1
DIN	≈912
ASME	≈B18.3.1M

Technische specificatie

d-D	M5
dk(max.)	8.5
k (max.)	5
L (mm)	80
P	0.8
s	4

Technische tekening

