



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X45

Artikelnummer 07071.060.045

Merk -

UBB 500500823413

UNSPSC 31161605

EAN 8715494042093

PKG. van 200 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	45 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-125
BS	≈4168-1
ASME	≈B18.3.1M
DIN	≈912
ISO	≈4762
NEN	≈1241

Technische specificatie

d-D	M6
dk(max.)	10
k (max.)	6
L (mm)	45
P	1
s	5

Technische tekening

