



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X70

Artikelnummer 07071.060.070

Merk -

UBB 500500823587

UNSPSC 31161605

EAN 8715494042109

PKG. van 200 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	≈1241
ISO	≈4762
NF	≈E25-125
ASME	≈B18.3.1M
DIN	≈912
BS	≈4168-1

Technische specificatie

d-D	M6
dk(max.)	10
k (max.)	6
L (mm)	70
P	1
s	5

Technische tekening

