



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X80

Artikelnummer 07071.060.080

Merk -

UBB 500500823660

UNSPSC 31161605

EAN 8715494042116

PKG. van 200 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈4762
BS	≈4168-1
DIN	≈912
NEN	≈1241
NF	≈E25-125
ASME	≈B18.3.1M

Technische specificatie

d-D	M6
dk(max.)	10
k (max.)	6
L (mm)	80
P	1
s	5

Technische tekening

